

Garant**Držalo za zunanje struženje eco, levi, Velikost držala/ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250601 20/11
GTIN	4062406734800
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

S hlajenjem prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	34 mm
Velikost ploščice	11 mm
ISO-oznaka držala	DDJNR/L 2020K11
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Velikost držala	20 mm
Spona, vijak, vzmet	259036 11
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1104..
Vijak za podložno ploščico	259027 2
Celotna dolžina L	125 mm

Podložna ploščica	259033 3
Serijska	Eco
Vrsta uporabe	levi
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 3	259027 3
Podložna ploščica Tip 1	269007 1
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500