


HOLEX**Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HOLEX CleverDrill HSS art. 114031, neprevlečeni, Tip: 1-10,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	115056 1-10,5
GTIN	4062406742362
Razred artikla	12B

Opis**Izvedba:**

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Profilno brušeni. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.

Napotek:

Vel. 13,2–20: Z držalom s spustitvijo \varnothing 12,7 mm.

z notranjim hlajenjem: ne

Držalo: Cilindrično držalo

Število rezil Z: 2

Območje vrtanja: 1 - 10,5 mm

Število svedrov: 24

\varnothing osnovne izvrtine: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Korak premera svedrov: 0,5 mm

Tehnični opis

\varnothing osnovne izvrtine	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
--------------------------------	------------------------

Območje vrtanja	1 - 10,5 mm
Število svedrov	24
Število rezil Z	2
Držalo	Cilindrično držalo
Korak premera svedrov	0,5 mm
Serija	CleverDrill
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranca nazivnega \varnothing	h8
Kot konice	118 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	80 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	60 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	50 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	32 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	22 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	18 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	30 m/min	K
CuZn	primerno	40 m/min	N
Olje	primerno		

mokra maks.

primerno

Pribor

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,2	114030 4,2
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,3	114030 3,3
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 9	114030 9
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,5	114030 7,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7	114030 7
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,5	114030 3,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3	114030 3
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 10,5	114030 10,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2	114030 2
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 8	114030 8
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,5	114030 8,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,8	114030 6,8
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,5	114030 9,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,5	114030 2,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,5	114030 1,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,5	114030 4,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,5	114030 6,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5	114030 5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 10	114030 10
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 1	114030 1
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 10,2	114030 10,2
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,5	114030 5,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4	114030 4
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6	114030 6