



ISCAR SUMOCHAM osnovni element Cilindrično držalo DCN R, 12xD, Velikost: 27



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 231720 27 |
| GTIN | 7291075297201 |
| Razred artikla | 23K |

Opis

Izvedba:

Sistem za vrtanje z izmenljivimi glavami SUMOCHAM za zelo učinkovito obdelava izvrtin z izmenljivimi rezili. Edinstven vpenjalni mehanizem za priročno pritrditev rezalnega vložka brez dodatnega vpenjalnega vijaka. Vsestranska uporaba materialov zahvaljujoč obsežnemu programu rezalnih vložkov. Optimalna stabilnost orodja z istočasno izvrtanimi hladilnimi kanali za visoko koncentričnost in najmanjši možni osni tek izvrtine. Druge razpoložljive različice: osnovni element z okroglim držalom, osnovni element za obdelavo posnetih robov izvrtin, če je priložen obroč za posnete robove, osnovni element posebej za uporabo na večvretenskih, vzdolžno stružnih in proizvodnih stružnicah. Tolerančni razred: IT8-IT9, natančnost krožnega teka: 0,03 mm.

Uporaba:

Z rezalnimi vložki št. 231740–231790.

Obseg dobave:

Osnovno telo z montažnim ključem za rezalne vložke.

Napotek:

Načeloma izberite strategijo s srednjimi rezalnimi hitrostmi in visokimi stopnjami podajanja. Brez hitrega pomika in brez vrtenja vretena v levo med povlekom. Pri vrtanju v globino $8 \times D$ in več je potrebna pilotna izvrtina vsaj $1,5 \times DC$ z enakim rezalnim vložkom. Vrtanje konveksnih/konkavnih površin: potreben je polmer ukrivljenosti $> 15 \times DC$, zmanjšajte hitrost podajanja do 50 %. Pri prečnih izvrtinah je največji dovoljeni premer $1/4$ nazivnega premera DC. Paketno vrtanje zahteva stabilne pogoje, zmanjšanje vrzeli med elementi obdelovanca. Naklonski vhod in izhod iz vrtine do 7° naklona z zmanjšanim podajanjem (približno 20–30 %). Konvencija o označevanju $8 \times D$: DCN [velikost]-[L1]-[ØDS]A-[L/D] Konvencija o označevanju $12 \times D$: DCN [velikost]-[L1]-[ØDS]R-[L/D] Primeri: Št. 231715 6 DCN 060-048-12A-8D Št. 231720 8 DCN 080-096-12R-12D

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Število rezil Z | 2 |
| Dolžina utorov L_c | 328,9 mm |
| Prevesna dolžina L_1 | 324 mm |
| \varnothing območja D_c | 27 - 27,9 mm |
| Dolžina držala L_s | 60 mm |
| \varnothing držala D_s | 32 mm |
| Izvedba držala | Cilindrično držalo s h6 |
| Serija | SUMOCHAM |
| Iscar – oznaka izdelka | DCN 270-324-32R-12D |
| Potreben je pilotni sveder | da, pilotni sveder |
| Oznaka proizvajalca | DCN 270-324-32R-12D |
| Izvedba | 12xD |
| Držalo | Cilindrično držalo s h6 |
| Uporaba vrtanja | poševno navrtanje |
| Uporaba vrtanja | Vrtanje v paket |
| Uporaba vrtanja | konkavni |
| Uporaba vrtanja | sodčast |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |