

**Garant****Vpenjalni trn, cilindrični, SK 40, za Ø rezalne glave D: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210575 20
GTIN	4045197522832
Razred artikla	21Z

**Opis****Izvedba:**

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.

**Natančnost systemskega krožnega teka  $\leq 10 \mu\text{m}$**  zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.

**Napotek:**

**Maksimalna globina rezkanja** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210100–210410.

Vpenjalni ključ = art. 219987.

Uporaba za momentni ključ = art. 219986.

Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

**Tehnični opis**

Uporabna dolžina $L_1$	30 mm
Previsna dolžina A	49 mm
Zunanji $\varnothing d_1$	19,8 mm
za $\varnothing$ rezalne glave D	20 mm
priporočeni zatezni moment	25 Nm
Velikost vpenjalnega trna	40 mm
Serijska	TopCut

Trn za rezkarje	SK 40
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje