

Garant**Cilindrično držalo z notranjim hlajenjem, Držalo Weldon, za Ø rezalne glave
D: 10mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 210557 10 |
| GTIN | 4045197557735 |
| Razred artikla | 21Z |

Opis**Izvedba:**

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.

Natančnost sistemskega krožnega teka $\leq 10 \mu\text{m}$ zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.

Napotek:

Maksimalna globina rezkanja = $L_1 + l$; l = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210100–210410.

Vpenjalni ključ = art. 219987.

Uporaba za momentni ključ = art. 219986.

Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|---------------|
| Uporabna dolžina L_1 | 24 mm |
| za Ø rezalne glave D | 10 mm |
| Zunanji Ø d_1 | 9,8 mm |
| priporočeni zatezni moment | 5 Nm |
| Celotna dolžina L | 75 mm |
| Ø držala D_s | 16 mm |
| Serijska | TopCut |
| Trn za rezkarje | Držalo Weldon |

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Trni za rezkarje za privijačenje