

Garant**Vpenjalni trn, konični, SK 40, za Ø rezalne glave D: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210577 20
GTIN	4045197557933
Razred artikla	21Z

Opis**Izvedba:**

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.

Natančnost sistemskega krožnega teka $\leq 10 \mu\text{m}$ zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.

Napotek:

Maksimalna globina rezkanja = $L_1 + l$; l = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210100–210410.

Vpenjalni ključ = art. 219987.

Uporaba za momentni ključ = art. 219986.

Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

Tehnični opis

Zunanji Ø d_1	19,8 mm
Uporabna dolžina L_1	78 mm
za Ø rezalne glave D	20 mm
Previsna dolžina A	97 mm
priporočeni zatezni moment	25 Nm
Velikost vpenjalnega trna	40 mm
Serijska	TopCut
Trn za rezkarje	SK 40

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Trni za rezkarje za privijačenje