

**Garant****Držalo VHM, konično kratko, cilindrično držalo, za Ø rezalne glave D: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210569 12
GTIN	4045197557865
Razred artikla	21Z

**Opis****Izvedba:**

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.

**Natančnost sistemskega krožnega teka  $\leq 10 \mu\text{m}$**  zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.

Brez vpenjalne površine (za HSC obdelavo). **Toleranca = h6.**

**Napotek:**

**Maksimalna globina rezkanja** =  $L_1 + l$ ; l = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210100–210410.

Vpenjalni ključ = art. 219987.

Uporaba za momentni ključ = art. 219986.

Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

**Tehnični opis**

Zunanji Ø $d_1$	11,8 mm
za Ø rezalne glave D	12 mm
Uporabna dolžina $L_1$	51 mm
Ø držala $D_s$ h6	16 mm
priporočeni zatezni moment	10 Nm
Celotna dolžina L	105 mm
Serija	TopCut
Trn za rezkarje	cilindrično držalo
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Trni za rezkarje za privijačenje