

**Garant**

**GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90°, z izvrtino, Ø D / Zef: 50/4mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215579 50/4
GTIN	4045197455338
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. **Nova generacija** visokozmogljivih rezkarjev za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami, **s specialno geometrijo za manjšo silo rezanja, za MTC uporabo pri nestabilnih razmerah ali za vretena z manjšo pogonsko močjo.**

**Uporaba:**

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.

**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

**Napotek:**

Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Ne uporabljajte za izravnalno rezkanje in cirkularno pogrezanje!

Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

**Tehnični opis**

Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
----------------------	-------

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	55 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1335..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219826 (8IP; 2,2 Nm)
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	39,5 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	50 mm
efektivno število rezil $Z_{\text{ef}}$	4
Serija	Softcut®
Število rezalnih obračalnih ploščic	16
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219826