



## DOVEIQMILL rezkar za plano rezkanje, z izvrtino, $\varnothing D_c$ /številoC/število rezil Z: 50/5mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	222500 50/5
GTIN	7291075311365
Razred artikla	19D

### Opis

#### Izvedba:

Izjemno stabilen sistem za plano rezkanje. Rezne obračalne ploščice so pritrjene z vijačnim vpenjanjem in dodatno pritrditvijo v ležišče plošče v obliki lastovičjega repa. Zaradi pozitivnega aksialnega položaja vgradnje plošč je rez zelo mehak, kar zagotavlja najboljše lastnosti površine. Največja **gospodarnost** zaradi rezalnih obračalnih ploščic z 8 rezili.

#### Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

### Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	SYHU0704..
$\varnothing$ rezila $D_c$	50 mm
maksimalni zunanji $\varnothing D_{maks}$	59,4 mm
Serija	DOVEIQMILL
maksimalna globina rezanja $a_{p,maks}$	4,6 mm

Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	40 mm
Število rezil Z	5
Oznaka proizvajalca	IQ845 FSY D050-05-22-R07
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	50 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezkarji za plano rezkanje

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice5-del. Tip 4	229695 4
---	----------