



## DOVEIQMILL rezkar za plano rezkanje, z izvrtino, $\emptyset D_c$ /številoC/število rezil Z: 63/5mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	222500 63/5
GTIN	7291075311372
Razred artikla	19D

### Opis

#### Izvedba:

Izjemno stabilen sistem za plano rezkanje. Rezne obračalne ploščice so pritrjene z vijačnim vpenjanjem in dodatno pritrditvijo v ležišče plošče v obliki lastovičjega repa. Zaradi pozitivnega aksialnega položaja vgradnje plošč je rez zelo mehak, kar zagotavlja najboljše lastnosti površine. Največja **gospodarnost** zaradi rezalnih obračalnih ploščic z 8 rezili.

#### Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

### Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	SYHU0704..
Serija	DOVEIQMILL
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	4,6 mm
Število rezil Z	5
$\emptyset$ rezila $D_c$	63 mm

Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
maksimalni zunanji Ø D <sub>maks</sub>	72,4 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	40 mm
Oznaka proizvajalca	IQ845 FSY D063-05-22-R07
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	50 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezkarji za plano rezkanje

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice5-del. Tip 4	229695 4
---	----------