



## Rezkar za velika podajanja LOGIQ4FEED, Cilindrično držalo, $\varnothing$ Dc/številoC/ število rezil Z: 16/2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221100 16/2
GTIN	7291075392739
Razred artikla	19D

### Opis

#### Izvedba:

Inovativen sistem rezkanja z visokim podajanjem za učinkovito grobo obdelavo – zlasti za obdelavo globokih votlin, npr. pri izdelavi orodij in kalupov ter v letalski in vesoljski industriji. Obračalna rezalna ploščica ima stransko rezilo, ki zagotavlja večjo rezalno zmogljivost pri potopitvi pod kotom.

#### Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Tehnični opis

Kot rampe $\alpha_{maks}$	4,3 stopinj
Serija	LOGIQ4FEED
$\varnothing$ držala D <sub>s</sub> h6	16 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	17 stopinj
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	11,97 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing$ D <sub>maks</sub>	31 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	120 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XNMU040310..
$\varnothing$ rezila D <sub>c</sub>	16 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	0,8 mm
Prevesna dolžina $L_1$	30 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	24,6 mm
$\varnothing D_3$	8,6 mm
Število rezil Z	2
Oznaka proizvajalca	FFX4 ED16-2-030-C16-04
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkarji

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 5-del. Tip 2	229695 2
--	----------