



HELI3MILL rezkalna glava za kotno rezkanje, z izvrtino, $\emptyset D_c$ /številoC/število rezil Z: 50/5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	226490 50/5
GTIN	7291075313284
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Procesno zanesljiv sistem za kotno rezkanje za široko paleto uporab. Različice v dveh sistemskih velikostih z dolžino rezalnega roba 10 in 15 mm. Optimalno podprte rezalne obračalne ploščice Trigon v sedežu zagotavljajo prave 90-stopinjske rame. Idealno za vrtanje s krožnim rezkanjem in pri oševnem pogrezanju.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	3,9 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TD..1505..
$\emptyset D_3$	45,6 mm
\emptyset rezila D_c	50 mm
Kot rampe α_{maks}	1,6 stopinj

Število rezil Z	5
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	99 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	468,99 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	95 mm
Serija	HELI3MILL
Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
\varnothing vpenjalne izvrtine	22 mm
Oznaka proizvajalca	HM390 FTD D050-5-22-15
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 1	229696 1
--	----------