



## Rezkar za velika podajanja LOGIQ4FEED, Cilindrično držalo, $\varnothing$ Dc/številoC/ število rezil Z: 20/3



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221100 20/3
GTIN	7291075392753
Razred artikla	19D

### Opis

#### Izvedba:

Inovativen sistem rezkanja z visokim podajanjem za učinkovito grobo obdelavo – zlasti za obdelavo globokih votlin, npr. pri izdelavi orodij in kalupov ter v letalski in vesoljski industriji. Obračalna rezalna ploščica ima stransko rezilo, ki zagotavlja večjo rezalno zmogljivost pri potopitvi pod kotom.

#### Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Tehnični opis

$\varnothing$ držala D <sub>s</sub> h6	20 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing$ D <sub>min</sub>	32,6 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	17 stopinj
z notranjim hlajenjem	da
$\varnothing$ rezila D <sub>c</sub>	20 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XNMU040310..
Vrtalno cirkularno rezkanje a <sub>p</sub>	0,8 mm
Število rezil Z	3
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing$ D <sub>maks</sub>	39 mm

Serijska številka	LOGIQ4FEED
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	2,7 stopinj
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	19,08 mm
$\varnothing D_3$	12,6 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	140 mm
Oznaka proizvajalca	FFX4 ED20-3-050-C20-04
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkarji

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 5-del. Tip 2	229695 2
--	----------