



DOVEIQMILL rezkar za plano rezkanje, z izvrtino, Ø Dc/številoC/število rezil Z: 80/6mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 222500 80/6 |
| GTIN | 7291075311396 |
| Razred artikla | 19D |

Opis

Izvedba:

Izjemno stabilen sistem za plano rezkanje. Rezne obračalne ploščice so pritrjene z vijčnim vpenjanjem in dodatno pritrditvijo v ležišče plošče v obliki lastovičjega repa. Zaradi pozitivnega aksialnega položaja vgradnje plošč je rez zelo mehak, kar zagotavlja najboljše lastnosti površine. Največja **gospodarnost** zaradi rezalnih obračalnih ploščic z 8 rezili.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Ø vpenjalne izvrtine | 27 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | SYHU0704.. |
| Ø rezila D _c | 80 mm |
| Serija | DOVEIQMILL |
| Število rezil Z | 6 |

| | |
|--|----------------------------|
| Celotna dolžina L_{celotna} | 50 mm |
| maksimalni zunanji $\varnothing D_{\text{maks}}$ | 89,4 mm |
| maksimalna globina rezanja $a_{\text{p maks}}$ | 4,6 mm |
| Oznaka proizvajalca | IQ845 FSY D080-06-27-R07 |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| Nastavni kot κ | 50 stopinj |
| Delitev rezil | neenakomerna |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrsta izdelka | Rezkarji za plano rezkanje |

Pribor

| | |
|--|----------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 5-del. Tip 4 | 229695 4 |
|--|----------|