



HELI3MILL rezkalna glava za kotno rezkanje, z izvrtino, \varnothing Dc/številoC/število rezil Z: 63/5Smm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	226490 63/5S
GTIN	7291075313055
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Procesno zanesljiv sistem za kotno rezkanje za široko paleto uporab. Različice v dveh sistemskih velikostih z dolžino rezalnega roba 10 in 15 mm. Optimalno podprte rezalne obračalne ploščice Trigon v sedežu zagotavljajo prave 90-stopinjske rame. Idealno za vrtanje s krožnim rezkanjem in pri oševnem pogrezanju.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	3,8 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	121 mm
Serija	HELI3MILL
Kot rampe α_{maks}	1,2 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	TD..1505..

Število rezil Z	5
Dolžina rampe L za α_{maks}	625,39 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	125 mm
$\varnothing D_3$	58,6 mm
\varnothing rezila D_c	63 mm
\varnothing vpenjalne izvrtine	27 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	45 mm
Oznaka proizvajalca	HM390 FTD D063-5-27-15
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 2	229696 2
--	----------