



HELI3MILL rezkalna glava za kotno rezkanje, z izvrtino, \emptyset Dc/številoC/število rezil Z: 63/6mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 226490 63/6 |
| GTIN | 7291075313321 |
| Razred artikla | 19D |

Opis

Izvedba:

Procesno zanesljiv sistem za kotno rezkanje za široko paleto uporab. Različice v dveh sistemskih velikostih z dolžino rezalnega roba 10 in 15 mm. Optimalno podprte rezalne obračalne ploščice Trigon v sedežu zagotavljajo prave 90-stopinjske rame. Idealno za vrtanje s krožnim rezkanjem in pri oševnem pogrezanju.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Tehnični opis

| | |
|---|------------|
| Vrtalno cirkularno rezkanje \emptyset D _{maks} | 125 mm |
| Dolžina rampe L za α _{maks} | 625,39 mm |
| Serija | HELI3MILL |
| primerna obračalna rezalna ploščica | TD..1505.. |
| \emptyset vpenjalne izvrtine | 22 mm |

| | |
|--|------------------------|
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$ | 121 mm |
| \varnothing rezila D_c | 63 mm |
| Število rezil Z | 6 |
| Kot rampe α_{\max} | 1,2 stopinj |
| Celotna dolžina L_{celotna} | 45 mm |
| $\varnothing D_3$ | 58,6 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje a_p | 3,8 mm |
| Oznaka proizvajalca | HM390 FTD D063-6-22-15 |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| Nastavni kot κ | 90 stopinj |
| Uporaba za rezkanje | Pogrezanje |
| Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje |
| Uporaba za rezkanje | Pogrezanje |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Pribor

| | |
|--|----------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 2 | 229696 2 |
|--|----------|