



Rezkar za velika podajanja LOGIQ4FEED, Držalo Weldon, Ø Dc/številoC/ število rezil Z: 20/3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221101 20/3
GTIN	7291075392760
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Inovativen sistem rezkanja z visokim podajanjem za učinkovito grobo obdelavo – zlasti za obdelavo globokih votlin, npr. pri izdelavi orodij in kalupov ter v letalski in vesoljski industriji. Obračalna rezalna ploščica ima stransko rezilo, ki zagotavlja večjo rezalno zmogljivost pri potopitvi pod kotom.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Tehnični opis

Dolžina rampe L za α_{maks}	19,08 mm
Ø držala D _s h6	20 mm
Kot rampe α_{maks}	2,7 stopinj
Ø D ₃	12,6 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a _p	0,8 mm
Ø rezila D _c	25 mm
z notranjim hlajenjem	da
Serijska	LOGIQ4FEED
Prevesna dolžina L ₁	60 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XNMU040310..

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	39 mm
Število rezil Z	3
Celotna dolžina L_{celotna}	120 mm
Nastavitveni kot κ	17 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	32,6 mm
Oznaka proizvajalca	FFX4 ED20-3-060-W20-04
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkarji

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 5-del. Tip 2	229695 2
--	----------