



Rezkar za velika podajanja LOGIQ4FEED, Držalo Weldon, Ø Dc/številoC/ število rezil Z: 25/4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221101 25/4
GTIN	7291075392784
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Inovativen sistem rezkanja z visokim podajanjem za učinkovito grobo obdelavo – zlasti za obdelavo globokih votlin, npr. pri izdelavi orodij in kalupov ter v letalski in vesoljski industriji. Obračalna rezalna ploščica ima stransko rezilo, ki zagotavlja večjo rezalno zmogljivost pri potopitvi pod kotom.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Tehnični opis

Ø D ₃	17,6 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	42,6 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XNMU040310..
Prevesna dolžina L ₁	80 mm
Kot rampe α _{maks}	1,8 stopinj
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje a _p	0,8 mm
Ø držala D ₅ h6	25 mm
Serijska	LOGIQ4FEED
Dolžina rampe L za α _{maks}	28,64 mm

Nastavitveni kot κ	17 stopinj
Celotna dolžina L_{celotna}	140 mm
\varnothing rezila D_c	25 mm
Število rezil Z	4
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	49 mm
Oznaka proizvajalca	FFX4 ED25-4-080-W25-04
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkarji

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 5-del. Tip 2	229695 2
--	----------