

**HELISLOT kolutni rezkar s prirobnico, Ø DC / Zeff: 125/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227712 125/12
GTIN	7291075311228
Razred artikla	19D

**Opis****Izvedba:**

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Tehnični opis**

Ø vpenjalne izvrtine	32 mm
efektivno število rezil $Z_{ef}$	12
Število rezalnih obračalnih ploščic	12
maksimalna globina zarez $a_{e\ maks}$	33 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	45 mm
Serijska	HELISLOT

Dolžina vratu $L_1$	30,5 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	125 mm
Širina zareze $a_p$	14 mm
Oznaka proizvajalca	FDN D125-14-32-XN13
Izvedba držala	z izvrtino
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1	229697 1
-----------------------	----------