

**HELISLOT rezkalna glava za kotno rezkanje, z izvrtino, \varnothing DC / Zeff: 63/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227716 63/3
GTIN	7291075377743
Razred artikla	19D

Opis**Izvedba:**

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	XNMU130608
Celotna dolžina L_{celotna}	80 mm
Serijska	HELISLOT
Število rezalnih obračalnih ploščic	18
maksimalna globina rezanja $a_{p, \text{maks}}$	69 mm
efektivno število rezil Z_{ef}	3
\varnothing rezila D_c	63 mm

Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
Oznaka proizvajalca	SM D063-69-3-27R XN13
Izvedba držala	z izvrtino
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1	229697 1
-----------------------	----------