


**HELISLOT rezkalna glava za kotno rezkanje, z izvrtino, Ø DC / Zeff: 80/5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227716 80/5
GTIN	7291075377750
Razred artikla	19D

**Opis****Izvedba:**

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Tehnični opis**

maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	69 mm
efektivno število rezil $Z_{\text{ef}}$	5
Število rezalnih obračalnih ploščic	30
Ø rezila $D_c$	80 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XNMU130608
Serija	HELISLOT
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	85 mm

Ø vpenjalne izvrtine	32 mm
Oznaka proizvajalca	SM D080-69-5-32R XN13
Izvedba držala	z izvrtino
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

**Pribor**

Vpenjalni vijak Tip 1	229697 1
-----------------------	----------