



HELI3MILL rezkalna glava za kotno rezkanje, cilindrično držalo, $\varnothing D_c$ / številoC/število rezil Z: 32/4Lmm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	226480 32/4L
GTIN	7291075314021
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Procesno zanesljiv sistem za kotno rezkanje za široko paleto uporab. Različice v dveh sistemskih velikostih z dolžino rezalnega roba 10 in 15 mm. Optimalno podprte rezalne obračalne ploščice Trigon v sedežu zagotavljajo prave 90-stopinjske rame. Idealno za vrtanje s krožnim rezkanjem in pri oševnem pogrezanju.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za rezalne obračalne ploščice št. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	TP..1003..
Serija	HELI3MILL
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	60,4 mm
Kot rampe α_{maks}	2,1 stopinj
Celotna dolžina $L_{celotna}$	200 mm
\varnothing držala D_s h6	32 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	63 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	3,3 mm
\varnothing rezila D_c	32 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	220,9 mm

Število rezil Z	4
Prevesna dolžina L ₁	40 mm
Ø D ₃	28 mm
Oznaka proizvajalca	HM390 ETP D32-4-C32-10-B
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice5-del. Tip 1	229695 1
---	----------