



HELI3MILL rezkalna glava za kotno rezkanje, Držalo Weldon, Ø Dc/številoC/ število rezil Z: 25/3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	226481 25/3
GTIN	7291075313918
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Procesno zanesljiv sistem za kotno rezkanje za široko paleto uporab. Različice v dveh sistemskih velikostih z dolžino rezalnega roba 10 in 15 mm. Optimalno podprte rezalne obračalne ploščice Trigon v sedežu zagotavljajo prave 90-stopinjske rame. Idealno za vrtanje s krožnim rezkanjem in pri oševnem pogrezanju.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za rezalne obračalne ploščice št. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	TP..1003..
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	46,4 mm
Ø rezila D _c	25 mm
Število rezil Z	3
Ø držala D _s h6	25 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	95 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a _p	3,4 mm
Prevesna dolžina L ₁	25 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	49 mm

Ø D ₃	21 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	159,9 mm
Serija	HELI3MILL
Kot rampe α_{maks}	2,9 stopinj
Oznaka proizvajalca	HM390 ETP D25-3-W25-10
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice5-del. Tip 1	229695 1
---	----------