



## HELI3MILL rezkalna glava za kotno rezkanje, z navojem, $\varnothing$ Dc/številoC/število rezil Z: 32/4mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	226484 32/4
GTIN	7291075332810
Razred artikla	19D

### Opis

#### Izvedba:

Procesno zanesljiv sistem za kotno rezkanje za široko paleto uporab. Različice v dveh sistemskih velikostih z dolžino rezalnega roba 10 in 15 mm. Optimalno podprte rezalne obračalne ploščice Trigon v sedežu zagotavljajo prave 90-stopinjske rame. Idealno za vrtanje s krožnim rezkanjem in pri oševnem pogrezanju.

#### Rezervni del:

Garnitura vijakov za rezalne obračalne ploščice št. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

### Tehnični opis

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	35 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	220,9 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TP..1003..
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	2,1 stopinj
Vpenjalni navoj M	M16
Število rezil Z	4
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	3,3 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	63 mm
$\varnothing D_3$	28 mm

Serijska	HELI3MILL
Ø rezila D <sub>c</sub>	32 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>min</sub>	60,4 mm
Oznaka proizvajalca	HM390 ETP D32-4-M16
Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 5-del. Tip 1	229695 1
--	----------