



HELI3MILL rezkalna glava za kotno rezkanje, cilindrično držalo, $\varnothing D_c$ / številoC/število rezil Z: 40/4mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	226488 40/4
GTIN	7291075313369
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Procesno zanesljiv sistem za kotno rezkanje za široko paleto uporab. Različice v dveh sistemskih velikostih z dolžino rezalnega roba 10 in 15 mm. Optimalno podprte rezalne obračalne ploščice Trigon v sedežu zagotavljajo prave 90-stopinjske rame. Idealno za vrtanje s krožnim rezkanjem in pri oševnem pogrezanju.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	79 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	357,26 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	130 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	75 mm
Serijska	HELI3MILL
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	4 mm
$\varnothing D_3$	35,6 mm
Število rezil Z	4
\varnothing rezila D_c	40 mm

Ø držala D_s h6	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TD..1505..
Prevesna dolžina L_1	30 mm
Kot rampe α_{maks}	2,1 stopinj
Oznaka proizvajalca	HM390 ETD D040-4-C32-15
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delna Tip 1	229696 1
---	----------