



Rezkar za velika podajanja LOGIQ4FEED, z izvrtino, \varnothing DC/število rezil Z: 42/6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221106 42/6
GTIN	7291075393385
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Inovativen sistem rezkanja z visokim podajanjem za učinkovito grobo obdelavo – zlasti za obdelavo globokih votlin, npr. pri izdelavi orodij in kalupov ter v letalski in vesoljski industriji. Obračalna rezalna ploščica ima stransko rezilo, ki zagotavlja večjo rezalno zmogljivost pri potopitvi pod kotom.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Tehnični opis

\varnothing vpenjalne izvrtine	16 mm
\varnothing rezila D_c	42 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	83 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	64,45 mm
Serijska	LOGIQ4FEED
primerna obračalna rezalna ploščica	XNMU040310..
Celotna dolžina $L_{celotna}$	40 mm

Fz Helix	0,8
Število rezil Z	6
Kot rampe α_{maks}	0,8 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	0,8 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	76,6 mm
$\varnothing D_3$	34,6 mm
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	17 stopinj
Oznaka proizvajalca	FFX4 FD042-6-16-04
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkarji

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice5-del. Tip 2	229695 2
---	----------