

**Rezkar za velika podajanja LOGIQ4FEED, z izvrtino, Ø DC/število rezil Z: 52/7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221106 52/7
GTIN	7291075393392
Razred artikla	19D

**Opis****Izvedba:**

Inovativen sistem rezkanja z visokim podajanjem za učinkovito grobo obdelavo – zlasti za obdelavo globokih votlin, npr. pri izdelavi orodij in kalupov ter v letalski in vesoljski industriji. Obračalna rezalna ploščica ima stransko rezilo, ki zagotavlja večjo rezalno zmogljivost pri potopitvi pod kotom.

**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

**Tehnični opis**

Ø rezila $D_c$	52 mm
Kot rampe $\alpha_{maks}$	0,7 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	XNMU040310..
Ø $D_3$	44,6 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{maks}$	103 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	40 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm

Število rezil Z	7
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	73,66 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	0,8 mm
Serija	LOGIQ4FEED
Fz Helix	0,8
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	96,6 mm
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot $\kappa$	17 stopinj
Oznaka proizvajalca	FFX4 FD052-7-22-04
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkarji

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice5-del. Tip 2	229695 2
---	----------