



Rezkar za velika podajanja LOGIQ4FEED, z izvrtino, \emptyset DC/število rezil Z: 50/7



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221106 50/7
GTIN	7291075393378
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Inovativen sistem rezkanja z visokim podajanjem za učinkovito grobo obdelavo – zlasti za obdelavo globokih votlin, npr. pri izdelavi orodij in kalupov ter v letalski in vesoljski industriji. Obračalna rezalna ploščica ima stransko rezilo, ki zagotavlja večjo rezalno zmogljivost pri potopitvi pod kotom.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Tehnični opis

\emptyset vpenjalne izvrtine	22 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\emptyset D_{maks}$	99 mm
$\emptyset D_3$	42,6 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	73,66 mm
Serija	LOGIQ4FEED
Fz Helix	0,8
\emptyset rezila D_c	50 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	92,6 mm
Kot rampe α_{\max}	0,7 stopinj
Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	0,8 mm
Število rezil Z	7
primerna obračalna rezalna ploščica	XNMU040310..
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	17 stopinj
Oznaka proizvajalca	FFX4 FD050-7-22-04
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkarji

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice5-del. Tip 2	229695 2
---	----------