



Rezkar za velika podajanja LOGIQ4FEED, z izvrtino, Ø DC/število rezil Z: 32/5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221106 32/5
GTIN	7291075393354
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Inovativen sistem rezkanja z visokim podajanjem za učinkovito grobo obdelavo – zlasti za obdelavo globokih votlin, npr. pri izdelavi orodij in kalupov ter v letalski in vesoljski industriji. Obračalna rezalna ploščica ima stransko rezilo, ki zagotavlja večjo rezalno zmogljivost pri potopitvi pod kotom.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Tehnični opis

Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	63 mm
Ø rezila D _c	32 mm
Ø D ₃	24,6 mm
Dolžina rampe L za α _{maks}	42,97 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	56,6 mm
Fz Helix	0,8

Kot rampe α_{maks}	1,2 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	XNMU040310..
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	0,8 mm
Število rezil Z	5
Serija	LOGIQ4FEED
Celotna dolžina $L_{celotna}$	40 mm
Nastavitveni kot κ	17 stopinj
z notranjim hlajenjem	da
Oznaka proizvajalca	FFX4 FD032-5-16-04
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkarji

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice5-del. Tip 2	229695 2
---	----------