

**TPKT 1003PDR, IC882, Tip: S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	226509 S
GTIN	7291075313567
Razred artikla	19A

**Opis****Izvedba:**

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Orientacijske vrednosti uporabe za  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$ .

**Tehnični opis**

Serija	HELI3MILL
Podajanje $f_z$	0,1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
ISO-oznaka obračalne ploščice	TPKT 1003PDR
Radij rezila	0,8 mm
Geometrija	PDR
Oznaka proizvajalca	HM390 TPKT 1003PDR IC882

Zvrst	IC882
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	50 m/min	S
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		