



## TPKT 1003PDR, IC5400, Tip: ST900



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	226503 ST900
GTIN	7291075313680
Razred artikla	19A

### Opis

#### Izvedba:

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

#### Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Orientacijske vrednosti uporabe za  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$ .

### Tehnični opis

Podajanje $f_z$	0,15 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TPKT 1003PDR
Serija	HELI3MILL
Geometrija	PDR
Oznaka proizvajalca	HM390 TPKT 1003PDR IC5400
Zvrst	IC5400
Rezalni material	Karbidna trdina

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	320 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	280 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	240 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	220 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		