

**XNMU 043010HP, IC882, Tip: S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221205 S
GTIN	7291075393484
Razred artikla	19A

**Opis****Izvedba:**

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 4 rezalnimi robovi. S stranskim rezilom.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti uporabe za  $a_e = 0,6...1 \times D / a_{p\max} = 0,8$  mm.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Tip	S
ISO-oznaka obračalne ploščice	XNMU 043010HP
Radij za programiranje pri $a_{p\max}$	1,8 mm
Podajanje $f_z$	0,4 mm
Radij rezila	1 mm
Serija	LOGIQ4FEED
Geometrija	HP

Oznaka proizvajalca	FFX4 XNMU 040310HP IC882
Zvrst	IC882
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	25 m/min	S
Inconel	primerno	30 m/min	S
mokro maks.	primerno		