

**SZMU 080408PNRHP, IC830, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225806 INOX
GTIN	7291075460414
Razred artikla	19A

**Opis****Izvedba:**

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 poševnimi rezalnimi robovi. Posebna geometrija rezanja za mehko rezanje za zmanjšanje porabe energije med obdelavo.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti uporabe za  $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p\max} = 5,0$  mm.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Radij rezila	0,8 mm
Tip	INOX
Serija	NEODO
Podajanje $f_z$ na zob	0,15 mm
Debelina ploščice E	4,76 mm
Geometrija	PNR-HP

Oznaka proizvajalca	S890 SZMU 080408PNRHP IC830
ISO-oznaka obračalne ploščice	SZMU 080408PNRHP
Zvrst	IC830
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	120 m/min	M
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		