

**CCMW 09T308, Zvrst: IC807****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260173 IC807
GTIN	7291075306422
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 80 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T308

Lomilec odrezkov	M3M
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Serija	ISOTURN
Zvrst	IC807
Oznaka proizvajalca	CCMT 09T308-M3M IC807
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje