


**CCMW 09T304, Zvrst: IC807****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260170 IC807
GTIN	7291075424362
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 09T304
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 245 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	IC807
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Serija	ISOTURN
Lomilec odrezkov	M3P
Oznaka proizvajalca	CCMT 09T304-M3P IC807
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje