


**CCMW 09T302, Zvrst: IC807****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260101 IC807
GTIN	7291075350982
Razred artikla	26B

**Opis****Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	0,1 - 2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 09T302
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje $f$	0,06 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	30 - 80 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Rezalni pogoji	neprekinjen
Serijska	ISOTURN
Zvrst	IC807

Radij rezila	0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	F3M
Oznaka proizvajalca	CCMT 09T302-F3M IC807
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje