

**DCMT 11T302, Zvrst: IC807****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260391 IC807
GTIN	7291075338133
Razred artikla	26B

**Opis****Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	IC807
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302
Glavna uporaba	P
Serija	ISOTURN
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	F3P
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_p$	0,15 - 2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 245 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Oznaka proizvajalca	DCMT 11T302-F3P IC807
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

