

**VCMT 160404, Zvrst: IC807****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261481 IC807
GTIN	7291075306279
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Zvrst	IC807
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160404
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 80 m/min
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	M3M
Glavna uporaba	M

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Serija	ISOTURN
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	1 - 2,5 mm
Oznaka proizvajalca	VCMT 160404-M3M IC807
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje