

**DCMT 11T308, Zvrst: IC807****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260513 IC807
GTIN	7291075423778
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 80 m/min
Globina reza a_p	0,8 - 3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Lomilec odrezkov	M3M
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,8 mm

Rezalni material	Karbidna trdina
Zvrst	IC807
Serijska	ISOTURN
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Oznaka proizvajalca	DCMT 11T308-M3M IC807
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje