

**VCMT 160402, Zvrst: IC807****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261390 IC807
GTIN	7291075424171
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,2 mm
Lomilec odrezkov	F3P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 245 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,1 - 1,8 mm

Zvrst	IC807
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160402
Serijska	ISOTURN
Oznaka proizvajalca	VCMT 160402-F3P IC807
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje