

**DCMT 11T308, Zvrst: IC807****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260512 IC807
GTIN	7291075485899
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,8 - 3 mm
Serija	ISOTURN
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 245 m/min
Lomilec odrezkov	M3P
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	IC807
Rezalni material	Karbidna trdina
Oznaka proizvajalca	DCMT 11T308-M3P IC807
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje