

**DCMT 11T304, Zvrst: IC807****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260511 IC807
GTIN	7291075423761
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Zvrst	IC807
Globina reza a_p	0,8 - 3 mm
Lomilec odrezkov	M3M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Serijska	ISOTURN
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 80 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	M

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304
Rezalni material	Karbidna trdina
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Oznaka proizvajalca	DCMT 11T304-M3M IC807
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje