

**CNMG 120408, Zvrst: IC6015****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250071 IC6015
GTIN	7291075336443
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Zvrst	IC6015
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 300 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,1 - 1,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Lomilec odrezkov	F3M

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Oznaka proizvajalca	CNMG 120408-F3M IC6015
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje