


**CNMG 120404, Zvrst: IC8250****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250070 IC8250
GTIN	7291075319668
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,4 - 3,5 mm
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	F3P
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 380 m/min
Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	IC8250
Oznaka proizvajalca	CNMG 120404-F3P IC8250
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje