


**CNMG 120412, Zvrst: IC8150****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250272 IC8150
GTIN	7291075329520
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Lomilec odrezkov	M3P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	IC8150
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm

Radij rezila	1,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Glavna uporaba	P
Oznaka proizvajalca	CNMG 120412-M3P IC8150
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje