

**CNMG 120408, Zvrst: IC6015****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250271 IC6015
GTIN	7291075305678
Razred artikla	26B

**Opis****Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Radij rezila	0,85 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Podajanje f	0,17 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	140 - 300 m/min
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen

Glavna uporaba	M
Zvrst	IC6015
Lomilec odrezkov	M3M
Oznaka proizvajalca	CNMG 120408-M3M IC6015
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje