

**DNMG 150608, Zvrst: IC8150****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250810 IC8150
GTIN	7291075329841
Razred artikla	26B

**Opis****Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	M3P
Zvrst	IC8150
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Oznaka proizvajalca	DNMG 150608-M3P IC8150
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje