

**DNMG 150608, Zvrst: IC6015****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250731 IC6015
GTIN	7291075341904
Razred artikla	26B

**Opis****Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	F3M
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	140 - 300 m/min
Globina reza $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Zvrst	IC6015

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,8 mm
Oznaka proizvajalca	DNMG 150608-F3M IC6015
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje