


**Garant****WNMG 080412, Zvrst: HB7415-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252072 HB7415-1
GTIN	4062406749514
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	40 - 90 m/min
Zvrst	HB7415-1
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Lomilec odrezkov	TIM
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Toleranca	M
Radij rezila	1,2 mm
Glavna uporaba	S
Rezalni material	HM

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave

fina obdelava

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje