

**DNMG 150608, Zvrst: IC8250****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250731 IC8250
GTIN	7291075320022
Razred artikla	26B

**Opis****Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 380 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje $f$	0,08 - 0,25 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Lomilec odrezkov	F3P
Globina reza $a_p$	0,4 - 3,5 mm

Zvrst	IC8250
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Oznaka proizvajalca	DNMG 150608-F3P IC8250
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje